

多機能一体型のデジタルトルクレンチ

DIW-15/20/75/120

合否判定条件などが5チャンネル保存できます。

- ・締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけいままでのように、いちいち上限値・下限値を設定し直す必要がありません





従来の機能はそのまま・価格も据え置き




- 表示一体型で軽量コンパクト！コードレスでさらに操作性アップ
- 上限・下限トルク設定 OK！設定値をブザー・LEDランプでお知らせ
- 締め付けカウンター内蔵！締め忘れ、締め付け不足の防止に
- データメモリは 800 件 データは USB 出力可能
- 充電式バッテリー駆動で便利！さらにオートパワーオフで安心操作
- リアルタイムデータ出力で、さまざまなトルク検査も可能

仕様

型 式	DIW-15	DIW-20	DIW-75	DIW-120
測 定 範 囲	0.20~15 N・m	0.20~20 N・m	0.20~75 N・m	2.0~120 N・m
精 度	±0.5% (1.99 以下±0.01 N・m)	±0.5% (4.99 以下±0.03 N・m)		±0.5% (19.9 以下±0.1 N・m)
表 示	LCD 4桁デジタル表示			
測 定 方 向	CW-CCW (右・左方向)			
測 定 モ ー ド	PP(ピーク)	荷重の最高値を保持します		
	TR(トラック)	荷重変化によって表示が変化します		
	PD(ピークダウン)	荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します		
	C(リアルタイム出力)	かかっている負荷を約 1/160 秒ごとにデータ出力・保存		
上 下 限 設 定	上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大 5 セットまで保存			
合 否 判 定 機 能	設定した範囲で合否判定の確認が行えます (P-P モード時) ランプ点灯で確認 GOOD(合)・緑 NG(否)・赤			
最大値・最小値・平均値	メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示。			
デ ー タ メ モ リ	測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch			
デ ー タ 出 力	アスキーフォーマット(ポート 19200) データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です (USB ミニ B タイプ)			
オ ー ト ク リ ア 時 間	0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で、表示を自動にゼロにします 0.0 秒設定で手動ゼロクリア			
ワ ン タ ッ チ ゼ ロ	どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます			
カ ウ ン ト 数 の 設 定	1~99 カウント (締付方向でのカウント)			
電 源	ニッケル水素電池 1.2v × 4セル (800mAh)			
充 電 時 間 / 使 用 時 間	充電約 3 時間 / 最大充電時連続 12 時間使用			
オ ー ト パ ワ ー オ フ	10 分間放置後 電源 OFF			
ソ ケ ッ ト 嵌 合 口	□ 6.35 オス	□ 9.5 オス		□ 12.7 オス
外 形 寸 法	236 × φ34(握り径)	235 × φ34(握り径)	320 × φ34(握り径)	445 × φ34(握り径)
重 量	約 430g	約 470g	約 620g	約 830g
付 属 品 (各 1 個)	ワンウエーソケット			ラチェットソケット
	専用充電器			
	検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図			
オ プ シ ョ ン 品	データを出力する場合は、別途 USB(ミニ B)ケーブルが必要になります。			

<p>さらに新開発 (PAT. P) レンチヘッド部分が、 約 300 度回転するので 常に目線と表示盤が平行になります。 (どんな角度の計測も表示板の正面で)</p>	 <p>この部分が回転する</p>	
--	---	---

各製品の最新情報 および 詳細はホームページにてご確認ください

お問い合わせ	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>杉崎計器株式会社</p> <p>〒301-0841 茨城県龍ケ崎市白羽 4-2-12</p> <p>TEL 0297-63-2200</p> <p>FAX 0297-63-2201</p> <p>URL https://cedar.co.jp</p> <p>E-mail sales@cedar.co.jp</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
--------	---

* このカタログの内容は改良のため、予告なく仕様・デザインを変更する場合がございますのでご了承下さい。